

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	32 mm
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Hävarm	259015 12
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L ₁	40 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Fjäder-sats	259044 6
Underläggsplatta	259031 35
Fjäderstift-sats	259047 4
ISO-kod hållare	PCLNR/L 3232P16
Passande vändskär	CN.. 1606..
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 12	259015 12
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Underläggsplatta Typ 35	259031 35