

Garant**eco-QT-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

Kombinera fördelarna med Garant eco och byte av vändskär utan verktyg.

Lossa låsningen med knappen – byt skäregg – tryck på klampinspänningen.

Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DCLNR/L 2025X12

Passande vändskär: CN.. 1204..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 32 mm

totallängd L: 91 mm

Underläggsplatta: 259031 11

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	259025 1
Klamp	259038 7

Vändskärsstorlek	12 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Underläggsplatta	259031 11
Huvudängd L ₁	32 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2025X12
Passande vändskär	CN.. 1204..
Skaftmått	20 mm
totallängd L	91 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 11	259031 11
Skruv för underläggsplatta	259167
Skruv för underläggsplatta Typ 1	259025 1
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännjärn Typ 11	259038 11
Spännjärn	259351
Spännjärn	259531
Spännjärn Typ 7	259038 7
Underläggsplatta	259214

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15