

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Fjäderstift-sats	259047 5
Vändskärsstorlek	19 mm
Passande vändskär	CN.. 1906..
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm
ISO-kod hållare	PCLNR/L 3232P19
Underläggsplatta	259031 36
Hävarmsskruv	259018 13
Fjäder-sats	259044 7
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Hävarm	259015 13
Skaftmått	32 mm
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Hävarmskruv Typ 13	259018 13
Hävarm Typ 13	259015 13
Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7