

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Underläggsplatta	259031 2
Klamp, skruv, fjäder	259035 2
Skruv för underläggsplatta	259025 10
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 3232P12
Passande vändskär	CN.. 1204..
Huvudängd L <sub>1</sub>	34 mm
Skaftmått	32 mm
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Klampenhet Typ 2

259035 2

Underläggsplatta Typ 2

259031 2

Skruv för underläggsplatta Typ 10

259025 10

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500