

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 29,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 29,5
GTIN	4047109026728
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:**

Med ABS®-skaft.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

**Axialförskjutet borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm**, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng =  $D + 0,5$  mm.

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	88,5 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-..
Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	29,5

totallängd L	156 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	125 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8