

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Hävarmsskruv	259018 6
Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
Underläggsplatta	259031 27
Fjäderstift-sats	259047 3
ISO-kod hållare	PCLNR/L 1616H09
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Skaftmått	16 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Fjäder-sats	259044 5
Hävarm	259015 9
Passande vändskär	CN.. 09T3..
totallängd L	100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Fjäder-sats10 delar Typ 5	259044 5
Hävarm Typ 9	259015 9
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Underläggsplatta Typ 27	259031 27
Fjäderstiftsats10 delar Typ 3	259047 3