

**TNGA 160404, PT600M, användningsområde: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	255842 HART
GTIN	4960664546343
Artikelklass	25F

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

Sort: PT600M

spånbrytare: S02025

Skärdjup a_p : 0,1 - 0,9 mm

Matning f : 0,1 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

spånbrytare	S02025
Skärdjup a_p	0,1 - 0,9 mm
användningsområde	HÅRD
Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 200 m/min
Hörnradie	0,4 mm

Sort	PT600M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Keramik
ISO-kod vändskär	TNGA 160404
Antal byten/skär	6
Produktnamnsattribut	PT600M
Produktslag	Vändskär för svarvning