

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	33 mm
Fjäderstift-sats	259047 3
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	CN.. 09T3..
ISO-kod hållare	PCLNR/L 2525M09
Fjäder-sats	259044 5
Underläggsplatta	259031 27
Hävarmsskruv	259018 6
Vändskärsstorlek	9 mm
Hävarm	259015 9
Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäderstiftsats10 delar Typ 3	259047 3
Fjäder-sats10 delar Typ 5	259044 5
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Underläggsplatta Typ 27	259031 27
Hävarm Typ 9	259015 9