

Garant
eco-skärhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12 mm

Beställningsdata

Ordernummer	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Artikelklass	21U

Beskrivning
Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processsäkerhet.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: PCLNR/L 1620X12

Passande vändskär: CN.. 1204..

Funktionsbredd L₄: 25 mm

Huvudängd L₁: 34 mm

totalängd L: 81 mm

Underläggsplatta: 259031 11

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CN.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Skaftmått	16 mm
ISO-kod hållare	PCLNR/L 1620X12
Funktionsbredd L ₄	25 mm

Fjäder	259046 1
Huvudängd L ₁	34 mm
Hävarmsskruv	259018 2
Underläggsplatta	259031 11
Hävarm	259015 3
totallängd L	81 mm
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 11	259031 11
Hävarm Typ 3	259015 3
Skruv förhävarm Typ 2	259018 2
Fjäder Typ 1	259046 1