



KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 26,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	235507 26,5
GTIN	4047109096172
Artikelklass	24P

Beskrivning

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-...
Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Effektiv längd L_1	108 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell \varnothing D	26,5
totallängd L	174 mm
Utkragningslängd L_A	143 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1