

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	12 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
Underläggsplatta	259031 2
Skaftmått	16 mm
Hävarm	259015 2
Fjäder-sats	259044 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Passande vändskär	CN.. 1204..
Hävarmsskruv	259018 8
ISO-kod hållare	PCLNR/L 1616H12
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Hävarm Typ 2	259015 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Hävarmsskruv Typ 8	259018 8
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2