

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 65mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 65
GTIN	4047109084780
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med ABS®-skaft.****Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.**Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm**, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	195 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-..
ABS® skaftdiameter D_s	80 mm
Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	65

för tumdiameter	2 9/16 tum
totallängd L	293 mm
Utkragningslängd L _A	250 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrarutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrarstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP