



KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 37mm



Beställningsdata

Ordernummer	235505 37
GTIN	4047109026810
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	111 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 120508 44-..
Skrivsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skär Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	37

totallängd L	192 mm
Utkragningslängd L _A	161 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP