

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 27
GTIN	4047109091214
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Skrivsats förvändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-...
Effektiv längd L_1	108 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	27
totallängd L	174 mm
Utkragningslängd L_A	143 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1