

**KOMET® vändskär, BK8425, Beteckning typ W83: 18-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236520 18-010
GTIN	4047109103429
Artikelklass	24Q

Beskrivning**Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Typ: Uni

ISO-kod vändskär: SOEX 060306

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,16 mm/v

Teknisk beskrivning

Beteckning	18-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 060306
maximalt sågdjup $a_{p\max}$ vid fullspår	0,72 mm
maximalt sågdjup $a_{p\max}$ vid valsfräsning	0,72 mm
Antal byten/skär	4

Sort	BK8425
Typ	Uni
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring