

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarm	259015 2
ISO-kod hållare	PCLNR/L 1616H12
Vändskärsstorlek	12 mm
Skaftmått	16 mm
Underläggsplatta	259031 2
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Fjäder-sats	259044 2
Hävarmsskruv	259018 8
Huvudängd L ₁	25 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Passande vändskär	CN.. 1204..
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 2	259015 2
Hävarmsskruv Typ 8	259018 8
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2