

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	20 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2020K12
Klamp, skruv, fjäder	259035 2
Passande vändskär	CN.. 1204..
Skruv för underläggsplatta	259025 10
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	259031 2
totallängd L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 10	259025 10
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Klampenhet Typ 2	259035 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500