

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 33mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 33
GTIN	4047109026773
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

Axialförskjuten borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-..
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Effektiv längd L_1	99 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	33

totallängd L	170 mm
Utkragningslängd L _A	139 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1