



KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 28mm



Beställningsdata

Ordernummer	235507 28
GTIN	4047109091221
Artikelklass	24P

Beskrivning

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Effektiv längd L_1	112 mm
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-...
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	28
totallängd L	178 mm
Utkragningslängd L_A	147 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1