

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 15
GTIN	4047109091092
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576. Lämpar sig inte för VA-bearbetning.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	60 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 050204 13-...
Skruvsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell \varnothing D	15
totallängd L	126 mm
Utkragningslängd L_A	95 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6