

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 2
Skruv för underläggsplatta	259025 10
Klamp, skruv, fjäder	259035 2
Huvudängd L ₁	33 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2525M12
Passande vändskär	CN.. 1204..
Skaftmått	25 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 10

259025 10

Klamphenhet Typ 2

259035 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Underläggsplatta Typ 2

259031 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500