

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 29mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 29
GTIN	4047109091238
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**OBS!:**

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

**Axelförskjuten borring upp till  $V_{\max} = 0,25$  mm**, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning  $\varnothing = D+0,5$  mm.

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-...
Antal skär Z	1
Effektiv längd $L_1$	116 mm
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing$ D	29
totallängd L	182 mm
Utkragningslängd $L_A$	151 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1