

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 47mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 47
GTIN	4047109084605
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med ABS®-skaft.****Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.**Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm**, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-..
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Antal skär Z	1
Effektiv längd L_1	141 mm
ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	47

totallängd L	234 mm
Utkragningslängd L _A	196 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP