

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 39mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 235507 39 |
| GTIN | 4047109098558 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Effektiv längd L_1 | 156 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| ISO-kod vändskär | SOEX 120508 44-.. |
| ABS® skaftdiameter D_s | 63 mm |
| Skruvsats för vändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Serie | KUB Quatron® |
| Nominell $\varnothing D$ | 39 |
| totallängd L | 244 mm |
| Utkragningslängd L_A | 206 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4xD |

| | |
|-------------|-----------------|
| Skaft | ABS |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm | 659874 50 |
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP | 239652 20IP |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |