

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 16
GTIN	4047109091108
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Skrivsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Effektiv längd L_1	64 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOEX 050204 13-...
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	16
totallängd L	130 mm
Utkragningslängd L_A	99 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1