

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 30mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 235507 30 |
| GTIN | 4047109097407 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ABS® skaftdiameter D_s | 63 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| Effektiv längd L_1 | 120 mm |
| ISO-kod vändskär | SOEX 090408 32-... |
| Skruvsats för vändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Serie | KUB Quatron® |
| Nominell \varnothing D | 30 |
| total längd L | 198 mm |
| Utkragningslängd L_A | 160 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4xD |

| | |
|-------------|-----------------|
| Skaft | ABS |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1 | 239652 15IP1 |