

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 39mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 39
GTIN	4047109026841
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Antal skär Z	1
Effektiv längd L_1	117 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 120508 44-..
Skruvsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	39

totallängd L	198 mm
Utkragningslängd L _A	167 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600