

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	DCLNR/L 3232P12
Skruv för underläggsplatta	259025 10
Vändskärsstorlek	12 mm
Klamp, skruv, fjäder	259035 2
Underläggsplatta	259031 2
Skaftmått	32 mm
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Huvudängd L ₁	34 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Klampenhet Typ 2

259035 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Underläggsplatta Typ 2

259031 2

Skruv för underläggsplatta Typ 10

259025 10

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500