

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 22,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 22,5
GTIN	4047109096158
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-...
Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	92 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	22,5
totallängd L	158 mm
Utkragningslängd L_A	127 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3