

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	32 mm
Hävarmsskruv	259018 2
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
ISO-kod hållare	PCLNR/L 3232P12
Fjäder-sats	259044 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Hävarm	259015 2
Underläggsplatta	259031 2
Vändskärsstorlek	12 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2