

**KOMET® vändskär, BK8425, Beteckning typ W83: 44-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236520 44-010
GTIN	4047109103511
Artikelklass	24Q

**Beskrivning****Utförande:**

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

**OBS!:**

**Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Typ: Uni

ISO-kod vändskär: SOEX 120508

Matning f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	44-010
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 120508
Antal byten/skär	4
Sort	BK8425
Typ	Uni

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Vändskär för borring