

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	32 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Hävarm	259015 2
Fjäder-sats	259044 2
Underläggsplatta	259031 2
ISO-kod hållare	PCLNR/L 3232P12
Hävarmsskruv	259018 2
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2