

**Profilprojektor PV-5110 med objektiv, Typ: PV5110****Beställningsdata**

Ordernummer	493535 PV5110
GTIN	4550501341936
Artikelklass	44C

Beskrivning**Utförande:**

Profilprojektor för noggrann kontroll med genomlysning och påfallande ljus av stora arbetsstycken. **Robust golvapparat** för universell användning inom tillverkning och kontroll.

- **Standardobjektiv 10 x förstoring. 5, 20, 50 och 100 x objektiv på förfrågan. Objektivens största distorsion 0,2 %.**
- **Vridbar display med effektiv diameter 508 mm.**
- **Inbyggd digital LED-display för vinkelmätningar, omkopplingsbar mellan grader och decimaler.**
- **Telecentriskt belysningssystem för likformig belysning av bildfältet och exakta mätningar.**
- **Massivt koordinatmätbord 380 × 250 mm, med integrerade glasskalor.**
- **Garanterat god observationsmöjlighet och enkel mätning av längder, vinklar, kurvor, radier och gängor etc.**

leveransinnehåll:

Inklusive objektiv med 10 X förstoring, mätbord, halogenlampor för direktljus och genomlysning, digital vinkelvisning, nätkabel.

Specialtillbehör:

Digital displayenhet nr 499356, eggrengöringsmedel/positionsmassa 354788.

OBS!:

Fler specialtillbehör, t.ex. objektiv, tippbart centreringsstöd, horisontalprisma, klämhållare, passande normmätplattor, kantsensor med mätvärdesenhet QM Data 200, programmet 2-D-Geopak, digitaldisplay eller täckkåpa på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Bredd	1021 mm
mätområde x-axel	200 mm
mätområde Y-axel	100 mm
höjd	1520 mm
vikt	210 kg
maximal arbetsstyckevikt	5 kg
bildskärms-Ø	508 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
mätbord – längd	380 mm
avläsning	0,001 mm
Längd	738 mm
mätbord – bredd	250 mm
Produktslag	Profilprojektor