


KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 23mm

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 235507 23 |
| GTIN | 4047109091177 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning
Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ISO-kod vändskär | SOEX 07T308 23-... |
| Effektiv längd L_1 | 92 mm |
| Skruvsats för vändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Antal skär Z | 1 |
| ABS® skaftdiameter D_s | 50 mm |
| Serie | KUB Quatron® |
| Nominell $\varnothing D$ | 23 |
| totallängd L | 158 mm |
| Utkragningslängd L_A | 127 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4xD |

| | |
|-------------|-----------------|
| Skaft | ABS |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 8IP1 | 239652 8IP1 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm | 211750 1,3 |