

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 17
GTIN	4047109091115
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skär Z	1
Effektiv längd L_1	68 mm
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 050204 13-...
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	17
totallängd L	134 mm
Utkragningslängd L_A	103 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6