

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 59mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 59
GTIN	4047109084728
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:**

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	80 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-..
Effektiv längd L_1	177 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	59

totallängd L	275 mm
Utkragningslängd L _A	232 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP