



KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 31 mm



Beställningsdata

Ordernummer	235507 31
GTIN	4047109097414
Artikelklass	24P

Beskrivning

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borrarning upp till $V_{\max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
Effektiv längd L_1	124 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-...
Serie	KUB Quatron®
Nominell \varnothing D	31
totallängd L	202 mm
Utkragningslängd L_A	164 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8