

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 41 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 41
GTIN	4047109097452
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**OBS!:**

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

**Axelförskjuten borring upp till  $V_{\max} = 0,25$  mm**, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning  $\varnothing = D+0,5$  mm.

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	164 mm
Skrivsats förvändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® skaftdiameter $D_s$	63 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 120508 44-..
Antal skär Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing$ D	41
totallängd L	252 mm
Utkragningslängd $L_A$	214 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600