

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 24
GTIN	4047109091184
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25$ mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Effektiv längd L_1	96 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-...
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Nominell \varnothing D	24
totallängd L	162 mm
Utkragningslängd L_A	131 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3