

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 40
GTIN	4047109026865
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:**

Med ABS®-skaft.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

**Axialförskjutet borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm**, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng =  $D + 0,5$  mm.

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Effektiv längd $L_1$	120 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOEX 120508 44-..
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	40

totallängd L	201 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	170 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpfung
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600