

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 17,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 17,5
GTIN	4047109096103
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Effektiv längd L_1	72 mm
Skruvsats för vändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 050204 13-...
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	17.5
totallängd L	138 mm
Utkragningslängd L_A	107 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1