

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 32
GTIN	4047109097421
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**OBS!:**

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

**Axelförskjuten borrarning upp till  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning  $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$ .

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-...
Skrivsats förvändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® skaftdiameter $D_s$	63 mm
Antal skär Z	1
Effektiv längd $L_1$	128 mm
Serie	KUB Quatron®
NominellØ D	32
totallängd L	206 mm
Utkragningslängd $L_A$	168 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1