

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 50
GTIN	4047109084636
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med ABS®-skaft.****Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.**Axialförskjutet borring upp till $V_{max} = 0,25$ mm**, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.Största diameter som kan uppnås genom uthäng = $D + 0,5$ mm.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
Effektiv längd L_1	150 mm
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-..
Antal skär Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	50

för tumdiameter	1 31/32 tum
totallängd L	243 mm
Utkragningslängd L _A	205 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrarutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrarstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP