



KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	235507 18
GTIN	4047109091122
Artikelklass	24P

Beskrivning

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
Antal skär Z	1
Effektiv längd L_1	72 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 060306 18-...
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	18
totallängd L	138 mm
Utkragningslängd L_A	107 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0