



## KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 33mm



### Beställningsdata

Ordernummer	235507 33
GTIN	4047109097438
Artikelklass	24P

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Med vändskär nr 236520–236576.

#### OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

**Axelförskjuten borrar** upp till  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$ , t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning  $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$ .

Andra storlekar på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

ABS® skaftdiameter $D_s$	63 mm
Effektiv längd $L_1$	132 mm
Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-...
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	33
totallängd L	210 mm
Utkragningslängd $L_A$	172 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8