

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 43mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 43
GTIN	4047109097476
Artikelklass	24P

Beskrivning**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

OBS!:

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

Axelförskjuten borring upp till $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$.

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOEX 120508 44-..
ABS® skaftdiameter D_s	63 mm
Skruvsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
Effektiv längd L_1	172 mm
Antal skär Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	43
totallängd L	260 mm
Utkragningslängd L_A	222 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600