

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 25
GTIN	4047109091191
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**OBS!:**

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

**Axelförskjuten borring upp till  $V_{\max} = 0,25$  mm**, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning  $\varnothing = D+0,5$  mm.

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Effektiv längd $L_1$	100 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-...
Antal skär Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing$ D	25
totallängd L	166 mm
Utkragningslängd $L_A$	135 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1