

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 42mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 42
GTIN	4047109026889
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:****Med ABS®-skaft.****Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.**Axialförskjutet borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm**, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.Största diameter som kan uppnås genom uthäng =  $D + 0,5$  mm.

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 120508 44-..
Effektiv längd $L_1$	126 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Antal skär Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	42

för tumdiameter	1 21/32 tum
totallängd L	207 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	176 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrarutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrarstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskrivdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600