

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4xD, Ø DC m7: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235507 19
GTIN	4047109091139
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**OBS!:**

Används endast i **stabila** maskinförhållanden.

**Axelförskjuten borring upp till  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.

Maximal diameter genom utstyrning  $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$ .

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOEX 060306 18-...
Skruvsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm
Effektiv längd $L_1$	76 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominell $\varnothing D$	19
totallängd L	142 mm
Utkragningslängd $L_A$	111 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4xD

Skaft	ABS
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP2	239652 6IP2