

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3xD, Ø DC m7: 52mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235505 52
GTIN	4047109084650
Artikelklass	24P

**Beskrivning****Utförande:**

Med ABS®-skaft.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 236520–236576.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**

Får bara användas under **stabila** maskinförhållanden.

**Axialförskjutet borring upp till  $V_{max} = 0,25$  mm**, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.

Största diameter som kan uppnås genom uthäng =  $D + 0,5$  mm.

Andra storlekar på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	SOEX 07T308 23-..
Antal skär Z	1
Effektiv längd $L_1$	156 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	63 mm
Skruvsats för vändskär	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serie	KUB Quatron®
Nominell Ø D	52

totallängd L	249 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	211 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Ugröpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP1	239652 8IP1